



TIPO PRODOTTO	CAFFETTIERA ELETTRICA + MONTA LATTE
NOME PRODOTTO	GATPUCCINO 4 TAZZE



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

INDEX

1. DATI TECNICI	pag. 3
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	pag. 4

1. TECHNICAL DATA

PESO	1880 gr.
CAPACITA'	4 tazze – 30cl
MASSIMO ASSORBIMENTO DI POTENZA	W 400 – W480
VOLTAGGIO / FREQUENZA	V ~ HZ 220/240 – 50/60
MATERIALI	Acciaio (corpo del monta latte) secondo la norma tecnica UNI EN 10088-1 e UNI EN 10088-3 (classificazione degli acciai inossidabili e specifiche tecniche), DM 21-3-1973 (normativa in materia di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti)
	Alluminio (caldaia e raccoglitore della caffettiera) adatto al contatto con gli alimenti. La composizione chimica dell'alluminio e delle leghe di alluminio utilizzate da GAT è conforme alle norme UNI EN 601/602 (Alluminio e leghe idonee al contatto alimentare)
	Plastica (supporto base elettrica, manico e pomolo della caffettiera – supporto di presa del monta latte) I materiali plastici utilizzati da G.A.T sono conformi alle norme DM 21-3-1973 (normativa in materia di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti)
	Silicone (guarnizione caffettiera e guarnizione coperchio monta latte) Il silicone utilizzato da G.A.T è conforme alle norme DM 21-3-1973 (normativa in materia di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti)

2. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

Il prodotto è compost dai seguenti component (Tabella 1).

Coperchio caffettiera e coperchio monta latte	Materiale: Policarbonato
Pomolo caffettiera e supporto di presa del monta latte	Materiale: ABS
Manico caffettiera	Materiale: Nylon. Impugnatura ergonomica studiata per garantire la massima sicurezza nell'utilizzo della caffettiera. Questo tipo di manico facilita la presa e il versamento del caffè.
Caldaia raccogliore e della caffettiera	Materiale: Alluminio adatto al contatto con gli alimenti (EN 601/602). La base della caldaia rimane fredda: si può posizionare la caffettiera ovunque
Piastrina	Materiale: Alluminio adatto al contatto con gli alimenti (EN601/602)
Guarnizione caffettiera e guarnizione coperchio monta latte	Materiale: Silicone adatto al contatto con gli alimenti
Base di supporto	Questo componente è pienamente conforme ai seguenti standard: - CE 89/336 EEC (EMC) - CE 72/23 EEC (L.V.) - Direttiva 93/68 EEC La base di supporto ha pulsanti d'accensione e connettori elettrici. Appoggiare la caffettiera e il monta latte sulla base, premere il relativo pulsante in base a ciò che desideriamo far funzionare (pulsante a destra per la caffettiera e quello a sinistra per il monta latte).
Cavo alimentazione di	Completamente conforme alla direttiva 93/68 EEC (V ~ HZ 220/240 – 50/60) - Posizionare l'apparecchio su un banco lontano da rubinetti e lavandini - Verificare che la tensione dell'alimentazione principale corrisponda al valore indicato sulla targhetta dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente con una potenza minima di 6A e correttamente collegata a terra. - Se la presa di corrente non corrisponde alla spina dell'apparecchio, far sostituire la presa con un tipo adatto da una persona qualificata.

	SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO
Valvola di sicurezza	Pressione di apertura della valvola di sicurezza: 2÷3,5 Bar (secondo UNI EN 13248:2004 - Articoli da cucina - Caffettiere per uso domestico con fonte di calore indipendente -. Definizioni, requisiti e metodi di prova) Parametro di controllo della valvola di sicurezza (in secondo la UNI EN 2859/1): - Tipo di campionamento: controllo degli attributi - Piano di campionamento: Campionamento semplice - Unità di campionamento: valvola di sicurezza - Livello AQL: 0
Imbuto	Materiale: Alluminio adatto al contatto con alimenti (EN601/602). Controllo dimensionale: conformità della distanza dal fondo caldaia all'imbuto secondo la norma UNI EN 13248;2004 (§4.2.6) "Pentole. Caffettiere per uso domestico con fonte di calore indipendente. Definizioni, requisiti e metodi di prova". Criterio di accettazione: distanza minima consentita 2 mm
Adattatore per cialda Ese 44	Materiale: Alluminio adatto al contatto con alimenti (EN601/602). Con guarnizione in silicone adatto al contatto con alimenti
Corpo del monta latte	Materiale: Acciaio

Tabella n°1 – Componenti del prodotto